

Dekorative Wandlasuren

Deco-Lasur matt, Deco-Lasur glänzend, TopLasur NQG

Die jeweils gültigen Technischen Informationen sind im Hinblick auf mögliche Untergründe, der notwendigen Untergrundvorbehandlung und der Verarbeitung unserer Produkte zu beachten

Geeignete Spritz- und Verarbeitungsverfahren

Gerätetyp*	Deco-Lasur matt, glänzend, TopLasur NQG
Airless-Membran	++
Airless-Kolben	++
Airless-Heavy Duty/Heavy Coat	++
Putzspritzanlagen	--
Nespray-Gerät**	++
Hochdruck mit Trichterpistole	--
Niederdruckluft	--

++ *sehr gut geeignet* + *gut geeignet* - *bedingt geeignet* -- *nicht geeignet*

Notwendige Kenndaten

	Airless-Geräte
Pistolentyp	für Dispersionsfarben geeignet
Stromanschluß	230/380 Volt
Max. Schlauchlänge	20 m
Schlauchdurchmesser	1"
Schlauchpeitsche	3/4"
Luftleistung Kompressor	-

Produktspezifische Spritzangaben

	Deco-Lasur matt, glänzend	TopLasur NQG
Verdünnung	ca. 30 % mit Wasser unverdünnt	ca. 30 % mit Wasser
Airless-Geräte		
Düsengröße in Inch	ca. 0,012"	0,013"
Spritzdruck	ca. 120 bar	160

* *Hinweise und beispielhafte Gerätenamen finden Sie ab Seite 13*

** *Nebelfreie Verarbeitung ist nur mit den speziell hierfür entwickelten Produkten möglich*

Dekorative Innenwandtechniken

Lieferbare Gebindevarianten

Liter	Deco-Lasur matt, glänzend	TopLasur NQG
2,5	X	-
5	X	X
10	X	X



Zu beachten: Nach Auftrag sind die Flächen sofort naß in naß mit eingearbeiteter Malerbürste, Stupfpinsel, Naturschwamm, Lappen oder ähnlichem nachzuarbeiten. Abgetönte Ware untereinander vermischen, um Farbtonunterschiede zu vermeiden.
Reinigung der Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Bei Arbeitsunterbrechungen Gerät in Farbe stehenlassen, Gebinde z.B. mit Folie abdecken und Pistole und Düse unter Wasser aufbewahren.

Arbeitsschutz und Sicherheit:

Produktcode Farben und Lacke: M-DF 01 (Deco-Lasur matt, glänzend), MDF 02 (TopLasur NQG)
Spritznebel nicht einatmen. Für gute Lüftung sorgen.

Persönliche Schutzausrüstung

Augenschutz: Korbbrille
 Handschutz: Handschuhe aus Naturgummilatax, Polychloropen, Nitril, Polyvinylchlorid, Fluorkautschuk, Butylkautschuk. Beim Tragen von Schutzhandschuhen sind Baumwollunterziehhandschuhe empfehlenswert.
 Hautschutz: Für alle unbedeckten Körperteile fetthaltige Hautschutzsalbe verwenden!
 Atemschutz: Geeigneter Atemschutz z.B. an Vollmaske: Partikelfilter P2 (weiß)
 Körperschutz: Einwegschutzanzug tragen
 Weitere Hinweise: Hinweise aus Giscode M-DF 01, M-SK 01 „Spritzverfahren“